

		Для вакцин		Для крови				Фармацевтические для хранения лекарственных средств																Комбинированные с морозильной камерой													
Серия	VacProtect	ХК				ХФ				ХФ				ХФД				ХФ				ХЛ				ХЛ											
	Модель	VPA-200	250-1	250-2	400-1	400-2	140	140-2	140-3	140-1(TC)	140-3(TC)	250-2	250-4	250-3	250-5	250-3(TC)	250-5(TC)	280	280-1	280(TC)	280-1(TC)	280(TC)	280-1(TC)	400-2	400-4	400-3	400-5	400-3(TC)	400-5(TC)	250	250-1	250(TC)	250-1(TC)	340	340-1	340(TC)	340-1(TC)
Общие характеристики	Тип холодильника	однокамерный	однокамерный			однокамерный				однокамерный				двуокамерный				однокамерный				двуокамерный				двуокамерный											
	Компрессор	1	1			1				1				2				1				2				2											
	Общий объем	200 л	250 л	400 л	140 л				250 л				280 л				400 л				250 л				400 л												
	Полезный объем	185 л	195 л	364 л	118 л				195 л				235 л				364 л				194 л				287 л												
	Управление	электронное	электронное			электронное				электронное				электронное				электронное				электронное				электронное											
	Система оттайвания	авто	авто			авто				авто				авто				авто				авто				авто											
	Звуковая мощность, не более	55 дБа	55 дБа	55 дБа	55 дБа				55 дБа				55 дБа				55 дБа				55 дБа				55 дБа												
	Термокарта	+	+	+	+				+				+				+				+				+												
	Гарантия	1 год	1 год	1 год	2 года				2 года				2 года				2 года				1 год				1 год												
Верхняя камера	Объем	200 л	250 л	400 л	140 л	140 л	140 л	250 л	250 л	250 л	140 л	140 л	140 л	400 л	400 л	400 л	170 л	170 л	170 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л	270 л							
	Температурный режим	+2...+8°C	+2...+6°C	+2...+6°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C	+2...+15°C								
	Дверь	металл	металл	металл	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло	металл / металлокомпозит	стекло	тонированное стекло						
	Замок	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
	Полки для хранения	4 шт.	4 шт.	8 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	5 шт.	5 шт.	5 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	7 шт.	7 шт.	7 шт.	3 шт.	3 шт.	3 шт.	7 шт.	7 шт.	7 шт.	3 шт.	3 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.							
	Сосуды для хранения	-	2 шт.	-	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.						
Нижняя камера	Объем	-	-	-	-				-				-				140 л				140 л				-				80 л				80 л				
	Температурный режим	-	-	-	-				-				+2...+15°C				+2...+15°C				+2...+15°C				-25...-10°C				-25...-10°C								
	Дверь	-	-	-	-				-				-				металл / металлокомпозит				металл / металлокомпозит				металл / металлокомпозит				металл / металлокомпозит								
	Замок	-	-	-	-				-				-				+				+				+				+								
	Полки для хранения	-	-	-	-																																